

Afbeelding 01



Wordt geleverd met twee verschillende centerpennen en twee verschillende klemmen voor de massa. Hierdoor is hij eenvoudig te monteren op vrijwel elk type coaxkabel tussen 4,9 en 5,4 mm

Afbeelding 02




Afbeelding 03



Afbeelding 04



Afbeelding 05



De klem moet tussen de koperfolie en de vlecht worden geplaatst

Afbeelding 06



Afbeelding 07



Afbeelding 08



Afbeelding 09



Afbeelding 10



Afbeelding 11



Afbeelding 12



Afbeelding 13



**Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!**