

Afbeelding 01



behuizing met TresAlloy-oppervlak,  
2 centrale pennen met verschillend  
gat voor soldeer, dubbele sleufklem  
voor de massa, pakking, ring,  
moer met siliconen O-ring

Afbeelding 02



De middelste pinnen zijn voorzien  
van twee verschillende gaten  
(soldeercontacten). De middelste pin  
met het grotere soldeercontact heeft de  
juiste afmetingen voor oa HyperFlex 10

Afbeelding 03



Afbeelding 04



Afbeelding 05



Afbeelding 06



De klem moet tussen de koperfolie  
en de vlecht worden geplaatst.

Afbeelding 07



Afbeelding 08



Afbeelding 09



Afbeelding 10



Afbeelding 11



Afbeelding 12



Afbeelding 13



**Twee temperatuurbestendige PTFE-schijven vormen een cilinder die het midden exact gecentreerd houdt.**

Afbeelding 14



Afbeelding 15



**Draai de laatste schroef niet te hard aan. De siliconen O-ring mag niet harder worden aangedrukt dan op de foto te zien is.**

**Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!**